



Solución completa basada en bomba de achique sumergible

No todos los días sufrimos inundaciones domésticas, pero seguro que alguna vez las ha experimentado. En estas situaciones, lo principal es olvidarlas lo antes posible. Para ello necesita una solución de bombeo simple y efectiva.

La mayor ventaja de este producto está escondida bajo la tapa de su caja. Todo lo que necesita para el achique de agua en caso de emergencia lo tendrá listo en pocos minutos. El tiempo es lo más importante.

Multi-Box B-CC7 incluye

- Bomba Grundfos Unilift CC7 con acoplamiento específico Storz-C
- Caja multifuncional con rejilla de filtrado
- Manguera de descarga de 15 m con manguito de protección
- Conector Unilift CC ajustable a diferentes diámetros de tubo

Bajo nivel de succión

En un sótano inundado, tener una bomba con bajo nivel de succión es la solución ideal. Quitando el filtro, el nivel de succión es de 3 mm, en lugar de los 3 cm ofrecidos por otras bombas. De hecho, en un sótano de 100 m², supone 2.700 litros que el usuario no puede evacuar.

Caja multifuncional

La función principal de la caja es servir como filtro durante el proceso de achique. Colocando la bomba dentro de la caja, sus finos orificios evitan que los sólidos bloqueen la bomba y garantice la libre circulación de agua. La caja también sirve como almacenamiento de la bomba y de los accesorios de la solución de bombeo.


Válvula de auto-purga

Es una función exclusiva de Grundfos Unilift CC7 que aumenta su simplicidad. Coloque la bomba en el agua, conecte el suministro eléctrico y descance. La válvula de auto-purga colocada en el asa evita que el aire quede encerrado en el interior de la bomba.



Una única solución, numerosas posibilidades

En la casa o en el jardín, son muchas las aplicaciones en las que usar la solución Grundfos Multi-Box B-CC7. Varias características integradas, junto con la alta calidad de Grundfos, lo hacen posible



APLICACIONES

Evacuación de agua en inundaciones

En caso de inundaciones, el achique de agua puede ser un trabajo duro y con un tiempo de ejecución largo. Usando Grundfos Multi-Box B-CC7 conseguirá hacerlo de forma rápida y sencilla, además de aspirar hasta 3 mm del suelo.

Vaciado de piscinas

Grundfos Multi-Box B-CC7 ofrece un vaciado de piscinas rápido y potente. La manguera de 15 metros incluida en la caja permite un fácil trasvase del fuido.

Preparación para limpieza de depósito

Cuando el agua de lluvia se filtra en cualquier depósito, la solución de bombeo elimina el agua para que puedan llevarse a cabo los trabajos de limpieza y mantenimiento.

Datos Técnicos de Multi-Box B-CC7

Altura máxima	7 m
Caudal máximo	14 m ³ /h
Temperatura del líquido	-0 °C hasta +40 °C (+70 °C en periodos cortos)
Longitud de manguera	15 m

CARACTERÍSTICAS

Entre las características a destacar de la gama Unlift CC se encuentran la protección contra marcha en seco, el bajo nivel de succión, larga vida útil y la válvula de auto-purga, pero la solución también ofrece:


Interruptor de flotador flexible

El interruptor de flotador flexible permite establecer el punto de arranque y parada de la bomba. Simplemente sujete el cable dentro del asa hasta ajustarlo a la longitud deseada. No cortar el cable.



Adaptador CC

Multi-Box incorpora un adaptador adicional para múltiples aplicaciones, también incorpora una válvula anti-retorno que evita el reflujo cuando la bomba no está en funcionamiento. El adaptador se ajusta a tuberías de 3/4", 1" ó 1 1/4".



Manguito anti-estrangulamiento

Multi-Box B-CC7 incluye un manguito de protección diseñado para evitar el estrangulamiento de la manguera cuando se coloca en una ventana o en una puerta. El manguito se desliza fácilmente por la manguera hasta ajustarlo en la posición que se necesite.

