

GAMA SOLOLIFT2

TRITURADORAS
DOMÉSTICAS

FÁCILES DE INSTALAR – FÁCILES DE MANTENER



SOLOLIFT2 es una gama única de trituradoras compactas que permiten el drenaje de cualquier aparato sanitario doméstico independientemente de la ubicación del sistema de drenaje por infiltración que exista. Tanto en el caso de un baño adicional en el ático como de un baño nuevo bajo el nivel de alcantarillado en el sótano, SOLOLIFT2 eliminará eficazmente las aguas residuales. Y proporcionará la máxima protección contra el retorno de los sistemas de alcantarillado.

La gama SOLOLIFT2 se compone de cinco trituradoras compactas diseñadas para recoger y bombear las aguas residuales de los aparatos sanitarios a la bajante más cercana a través de una delgada tubería de presión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Robustez y fiabilidad operacional

- Potentes motores con un fuerte par de apriete para cuchillas profesionales (WC-1, WC-3 y CWC-3)
- Componentes resistentes al agua caliente hasta 90 °C durante 30 minutos (C-3)
- Depósitos cerrados a presión que resisten columnas de agua de hasta 2,5 m
- Accesorios para una seguridad total, como dispositivos de alarma complementarios

Instalación y sustitución sencillas

- Descarga ajustable giratoria hasta 360° y para montaje horizontal o vertical
- Conexión de descarga flexible con la posibilidad de conectar 6 diámetros de tubería diferentes
- Conexión de entrada flexible y posibilidad de conectar 4 diámetros diferentes
- Nivel de arranque ajustable según la aplicación (C-3)
- Válvula de no retorno incluida, preparada para su instalación

Mantenimiento y reparación sencillos

- Unidad de motor compacta, reemplazable y seca de la bomba
- Acceso limpio y seco a la unidad del interruptor de nivel
- Función de drenaje independiente del depósito
- Función antibloqueo con un destornillador sin necesidad de abrir la unidad
- En caso de reparación, ésta puede llevarse a cabo sin mover la unidad de su sitio

APLICACIONES

- Baños adicionales incluso alejados del conducto de drenaje (por ejemplo en áticos)
- Protección de agua de retorno de los aparatos sanitarios cuando se encuentran por debajo del nivel de alcantarillado
- Baños adicionales e instalaciones deportivas en alojamientos turísticos y casas de campo
- Renovación de oficinas y edificios

<http://moderncomfort.grundfos.com/int/wastewater/>

LA GAMA SOLOLIFT2 EN DETALLE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WC-1

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro (retrete)
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales como: 1 lavabo

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WC-3

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro (retrete)
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales, como: 1 lavabo
1 ducha
1 bidet o urinario

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE D-2

- Modelo extremadamente compacto para bombear aguas residuales sin tratar de dos aparatos sanitarios diferentes, por ejemplo: 1 lavabo
1 ducha o bidet

Conexión descarga:

- Ø22/32

Entrada adicional:

- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE C-3

- Apropriada para bombear aguas residuales sin tratar de: tres aparatos sanitarios diferentes en total, por ejemplo: 1 lavadora y/o lavavajillas (resistente a agua caliente hasta 90° C durante 30 minutos)
1 bañera y/o ducha
1 lavabo o fregadero
- Apta para instalaciones de entramado de pared y con un paso libre de 20 mm

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CWC-3

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro colocado contra la pared
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales como: 1 lavabo
1 ducha
1 bidet o urinario

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito



WC-1



WC-3



D-2



C-3



CWC-3

